

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, ånganlöpt, M: M27****Beställningsdata**

Ordernummer	135850 M27
GTIN	4045197077837
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Form C** (skärfas över 2–3 gängor).**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	27 mm
Kärnhåls-Ø	24 mm
Gängstigning	3 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrcant □	16 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	81 mm
Gängtyp	M
gänga	M27
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		