

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, G: G3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För cylindrisk Whitworth-rörgänga** DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 26,44 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfyrkant □: 16 mm

Kärnhåls-Ø: 24,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	14
Gäng-Ø	26,44 mm
Kärnhåls-Ø	24,5 mm
Gängstigning	1,814 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm

totallängd L	90 mm
Skafftyrskant □	16 mm
Gängdjup	79,32 mm
gänga	G3/4
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig