

**Maskin-gängtapp HSS-E Form E, TiN, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	136150 M8
GTIN	4045197078179
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Liten tendens till löseggbildning.

Form E (skärfas över 1,5–2 gängor).

OBS!:**NY GENERATION FINNS!**

Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960 – 136158.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L_{tot} : 90 mm

Skaft-Ø: 8 mm

skaftstorlek: 6,2 mm

Kärnhåls-Ø: 6,8 mm

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	1,25 mm
Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Skärfasvinkel	50 grad
Gäng-Ø	8 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371

Skافت-Ø	8 mm
totallängd L _{tot}	90 mm
skافتstorlek	6,2 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M8
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön