

Garant**Handgängtappsats, obelagd, G: G1****Beställningsdata**

Ordernummer	130550 G1
GTIN	4045197067654
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 33,25 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 25 mm

Skaftfyrkant □: 20 mm

Kärnhåls-Ø: 30,75 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	11
Gäng-Ø	33,25 mm
Kärnhåls-Ø	30,75 mm
Gängstigning	2,309 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	100 mm
Skafftyrkant \square	20 mm
Gängdjup	66,5 mm
gänga	G1
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig