

Garant**Handgängtappsats, obelagd, G: G1.1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 41,91 mm

totallängd L: 125 mm

Skaftdiameter D_s: 32 mm

Skaftfyrkant □: 24 mm

Kärnhåls-Ø: 39,5 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	41,91 mm
Gängstigning	2,309 mm
Kärnhåls-Ø	39,5 mm
Varvper tum	11
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D _s	32 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Gängdjup	83,82 mm
gänga	G1.1/4
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig