

**Maskin-gängtapp HSS-E Form E, TiN, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	136150 M12
GTIN	4045197078193
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Liten tendens till löseggbildning.

Form E (skärfas över 1,5–2 gängor).

OBS!:**NY GENERATION FINNS!**

Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960 – 136158.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 376

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,75 mm

totallängd L_{tot} : 110 mm

Skaft-Ø: 9 mm

skaftstorlek: 7 mm

Kärnhåls-Ø: 10,2 mm

Teknisk beskrivning

Skärfasvinkel	50 grad
Gängstigning	1,75 mm
Antal spånspar	3
Gäng-Ø	12 mm
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376

Skaft-Ø	9 mm
totallängd L _{tot}	110 mm
skaftstorlek	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	36 mm
Gängtyp	M
gänga	M12
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön