



Handgängtappsats, obelagd, G: G1/4



Beställningsdata

Ordernummer	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Artikelklass	12G

Beskrivning

Utförande:

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 19

Gäng-Ø: 13,16 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 11,8 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	11,8 mm
Gäng-Ø	13,16 mm
Gängstigning	1,337 mm
Varvper tum	19
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	11 mm

totallängd L	70 mm
Skafftyrskant □	9 mm
Gängdjup	26,32 mm
gänga	G1/4
Beläggning	obelagd
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5157
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig