



Maskingängttappar för bottenhål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängttappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängttapp M3 – M12 nr 135855 och kärnborr nr 114405

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371
Färgring	grön

Produktslag

Gängtapp

Tillbehör

Maskin-gängtappHSS-E Form C M M12	135855 M12
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M10	135855 M10
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M6	135855 M6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M3	135855 M3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M4	135855 M4
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M8	135855 M8
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M5	135855 M5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Tom kassett Typ 4	146961 4