

Garant**Gängtappar för bottenhål, korta + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga:
M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut.
Bestående av spåndrivande gängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kärnhålsspiralborr strl.
2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 enskärsgängtapp M3 – M12 nr 134650 och kärnhålsborr nr 114150

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 352
Produktslag	Gängtapp

Tillbehör

Maskin-gängtappKort M M3	134650 M3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Maskin-gängtappKort M M6	134650 M6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Maskin-gängtappKort M M4	134650 M4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Maskin-gängtappKort M M10	134650 M10
Maskin-gängtappKort M M8	134650 M8
Maskin-gängtappKort M M5	134650 M5
Maskin-gängtappKort M M12	134650 M12
Tom kassett Typ 3	146960 3