

Garant**Maskingängttappar för bottenhål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängttappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängttapp M3 – M12 nr 135450 och kärnborr nr 114400

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Färgring	blå

Produktslag

Gängtapp

Tillbehör

Maskin-gängtapp M M6	135450 M6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Maskin-gängtapp M M8	135450 M8
Maskin-gängtapp M M4	135450 M4
Maskin-gängtapp M M12	135450 M12
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Maskin-gängtapp M M5	135450 M5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Maskin-gängtapp M M3	135450 M3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Maskin-gängtapp M M10	135450 M10
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Tom kassett Typ 4	146960 4