



Maskin-gängtapp HSS-E Form E, TiN, M: M3



Beställningsdata

Ordernummer	136150 M3
GTIN	4045197078131
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:

Liten tendens till löseggbildning.

Form E (skärfas över 1,5–2 gängor).

OBS!:

NY GENERATION FINNS!

Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960 – 136158.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L_{tot} : 56 mm

Skaft-Ø: 3,5 mm

skaftstorlek: 2,7 mm

Kärnhåls-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gängstigning	0,5 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Skärfasvinkel	50 grad
Norm	DIN 371

Skافت-Ø	3,5 mm
totallängd L _{tot}	56 mm
skافتstorlek	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön