

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146550 M3-12
GTIN	4045197085122
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp med smörjspår M3 – M12 nr 131850 och kärnborr nr 114150

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371
Produktslag	Gängtapp

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Maskin-gängtapp M M3	131850 M3
Maskin-gängtapp M M5	131850 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Maskin-gängtapp M M6	131850 M6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Maskin-gängtapp M M8	131850 M8
Maskin-gängtapp M M10	131850 M10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Maskin-gängtapp M M4	131850 M4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Maskin-gängtapp M M12	131850 M12
Tom kassett Typ 4	146960 4