

Garant
HM-brotsch HPC bottenhål, DLC, Nominell Ø DC: 17 mm

Beställningsdata

Ordernummer	164347 17
GTIN	4045197548962
Artikelklass	10N

Beskrivning
Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp²** i den senaste generationen.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **bottenhål**.

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 16,21 - 17,2 mm

Skärlängd L_c: 25 mm

Utkragningslängd L₁: 97 mm

totallängd L: 150 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	97 mm
Skafttolerans	h6
Nominell Ø D _c	17 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	1,7 mm/v
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	150 mm

Skärlängd L _c	25 mm
Ø-Område	16,21 - 17,2 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	för bottenhål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøj med ej löstagbara skärejgar