

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W3/8
GTIN	4045197067876
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 16

Gäng-Ø: 9,53 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s: 7 mm

Skaftfyrkant □: 5,5 mm

Kärnhåls-Ø: 7,9 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	7,9 mm
Varvper tum	16
Gäng-Ø	9,53 mm
Gängstigning	1,587 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	7 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Gängdjup	19,06 mm
gänga	W3/8
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig