

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 6-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 6-32
GTIN	4045197068002
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 32

Gäng-Ø: 3,51 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D_s: 4 mm

Skaftfyrcant □: 3 mm

Kärnhåls-Ø: 2,85 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	2,85 mm
Varvper tum	32
Gängstigning	0,794 mm
Gäng-Ø	3,51 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	4 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	3 mm
Gängdjup	7,02 mm
Gängtyp	UNC
gänga	6-32 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig