

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNC: 8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 8-32
GTIN	4045197068019
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För UNC-grovgångor** ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 32

Gäng-Ø: 4,16 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfyrkant □: 3,4 mm

Kärnhåls-Ø: 3,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	4,16 mm
Varvper tum	32
Gängstigning	0,794 mm
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter $D_s$	4,5 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant $\square$	3,4 mm
Gängdjup	8,34 mm
Gängtyp	UNC
gänga	8-32 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig