

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W5/8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130670 W5/8 |
| GTIN | 4045197067913 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 15,88 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 13,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----------|
| Gäng-Ø | 15,88 mm |
| Varvper tum | 11 |
| Kärnhåls-Ø | 13,5 mm |
| Gängstigning | 2,309 mm |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Skaftdiameter D_s | 12 mm |
| totallängd L | 90 mm |
| Skaftfyrcant □ | 9 mm |
| Gängdjup | 31,76 mm |
| gänga | W5/8 |
| Beläggning | obelagd |
| Gängtyp | BSW |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Norm | DIN 351 |
| Skärfasform | A |
| Skärfasform | D |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|-------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |

| | |
|-------|----------------|
| GG(G) | mindre lämplig |
| Uni | lämplig |
| Olja | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |