

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgंगा enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 10

Gäng-Ø: 19,05 mm

totallängd L: 105 mm

Skaftdiameter D_s: 14 mm

Skaftfyrkant □: 11 mm

Kärnhåls-Ø: 16,5 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	19,05 mm
Varvper tum	10
Gängstigning	2,54 mm
Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	14 mm
totallängd L	105 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Gängdjup	38,1 mm
gänga	W3/4
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig