

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNF: 10-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.****Användningsdata:****För UNF-fingängor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Varvper tum: 32

Gäng-Ø: 4,83 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 5,5 mm

Skaftfyrkant □: 4,3 mm

Kärnhåls-Ø: 4,1 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	4,1 mm
Varvper tum	32
Gäng-Ø	4,83 mm
Norm	DIN 2181
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	5,5 mm

totallängd L	50 mm
Skafftyrkant □	4,3 mm
Gängdjup	9,66 mm
Gängstigning	0,794 mm
Gängtyp	UNF
gänga	10-32 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig