

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNC: 12-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 12-24
GTIN	4045197068033
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För UNC-grovgångor** ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 24

Gäng-Ø: 5,49 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 4,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	24
Gängstigning	1,058 mm
Kärnhåls-Ø	4,5 mm
Gäng-Ø	5,49 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	10,98 mm
Gängtyp	UNC
gänga	12-24 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig