

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W7/8****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgंगा enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 9

Gäng-Ø: 22,23 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 19,25 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	22,23 mm
Kärnhåls-Ø	19,25 mm
Gängstigning	2,822 mm
Varvper tum	9
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	18 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Gängdjup	44,46 mm
gänga	W7/8
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig