

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 2-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 2-56
GTIN	4045197067968
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 56

Gäng-Ø: 2,18 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 1,85 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	56
Gängstigning	0,453 mm
Kärnhåls-Ø	1,85 mm
Gäng-Ø	2,18 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	2,8 mm
totallängd L	36 mm
Skafftyrkant \square	2,1 mm
Gängdjup	6,54 mm
Gängtyp	UNC
gänga	2-56 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig