

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNF: 3/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För UNF-fingängor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Varvper tum: 24

Gäng-Ø: 9,53 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfyrkant □: 5,5 mm

Kärnhåls-Ø: 8,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Gäng-Ø	9,53 mm
Varvper tum	24
Norm	DIN 2181
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter $D_s$	7 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängdjup	19,06 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängtyp	UNF
gänga	3/8-24 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig