

Garant**Maskin-gängtapp, ånganlöpt, MF: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	3 mm
Gängstigning	0,35 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Skaftdiameter D _s	2,2 mm
totallängd L	56 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	MF
gänga	M3×0,35
Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		