

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 4-40
GTIN	4045197067982
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 40

Gäng-Ø: 2,84 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter D_s: 3,5 mm

Skaftfyrcant □: 2,7 mm

Kärnhåls-Ø: 2,35 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,635 mm
Kärnhåls-Ø	2,35 mm
Gäng-Ø	2,84 mm
Varvper tum	40
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	3,5 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant \square	2,7 mm
Gängdjup	5,7 mm
Gängtyp	UNC
gänga	4-40 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig