

Garant**Maskingängtapp, vänstergänga HSS-E 6H, ånganlöpt, M-LH: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	136180 M6
GTIN	4045197078414
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Vänsterskärande. Med kraftig vänsterspiral** för optimal spånavgång.**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	5 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	6 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M6 LH
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		