

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, UNF: 9/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

**Användningsdata:**

**För UNF-fingångor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Varvper tum: 18

Gäng-Ø: 14,29 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12,9 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	12,9 mm
Gäng-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 2181
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter $D_s$	11 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrcant $\square$	9 mm
Gängdjup	42,87 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNF
gänga	9/16-18 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig