

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, MF: 5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	136250 5X0,5
GTIN	4045197078674
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 15° högerspiral.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gäng-Ø	5 mm
Kärnhåls-Ø	4,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	10 mm
Gängtyp	MF
gänga	M5×0,5
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Grafit, glasfiber	begränsat lämplig	14 m/min	N
Uni	begränsat lämplig	16 m/min	
Olja	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		