

**Garant****Konisk försänkare, enskärig 90°, obelagd, Ytterdiameter DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150050 20
GTIN	4045197085320
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Axial-radialt avbackad konisk mantel för vibrationsfri avgradning och försänkning. Detta ger försänkningen hög ytkvalitet. Stora spånkammare för mycket god spånavgång. Problemfri omslipning av spånsidan.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig Ø	20 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	60 mm
Antal skär Z	1
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		