

Garant**HM-gängtappsarborm, cylindriskt skaft med sexkant, TiAlN, För gängtapp: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	149830 M4
GTIN	4045197326911
Artikelklass	11L

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt cylindriskt skaft med **sexkant** för inspänning i borrhuck och självcentrerande skär.

Användningsdata:

För **arborning** av **avbrutna gängtappar**. **Stabil fastspänning** krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

OBS!:

v_c för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Använd skyddsglasögon.

Norm: Verkstadsnorm

Spännspårlängd L_c : 14 mm

totallängd L: 46 mm

Skaftdiameter D_s : 4 mm

Teknisk beskrivning

För gängtapp	M4
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D_s	4 mm
totallängd L	46 mm
Spännspårlängd L_c	14 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Färgring	röd
Produktslag	Gängarborr