

**Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085445 3 |
| GTIN | 4045197343581 |
| Artikelklass | 02A |

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda. Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

totallängd: 63,5 mm

skafttjocklek: 6,35

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| typhöjd | 3 mm |
| skafttjocklek | 6,35 |
| totallängd | 63,5 mm |

Produktslag

Handslagstempel

Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP

085475 GRIP