

Garant**Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 12,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.

Mycket **stabil konstruktion** med **hårdmetallhuvud** för mycket höga påfrestningar. Speciellt för **svårbearbetade material**.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
Matning f i Inconel®	0,05 mm/v
Utvändig Ø	12,4 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	4 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	55 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	100 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft

Invändig	nej
Färgring	rosa
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Inconel	lämplig	5 m/min	S
GFK	lämplig	5 m/min	N
CFK	lämplig	5 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		