

**Garant****Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150150 6
GTIN	4045197085436
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla försänkare har 3 skäreppor**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Teknisk beskrivning**

för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Utvändig Ø	6 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	1,5 mm
Skafttolerans	h9
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	5 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		