

**Garant****HM-gängtappsarborm, cylindriskt skaft med sexkant, TiAlN, För gängtapp: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	149830 M8
GTIN	4045197326942
Artikelklass	11L

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabilt cylindriskt skaft** med **sexkant** för inspänning i borrhuck och självcentrerande skär.

**Användningsdata:**

För **arborning** av **avbrutna gängtappar**. **Stabil fastspänning** krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

**OBS!:**

$v_c$  för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Använd skyddsglasögon.

Norm: Verkstadsnorm

Spännspårlängd  $L_c$ : 23 mm

totallängd L: 60 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7 mm

**Teknisk beskrivning**

För gängtapp	M8
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter $D_s$	7 mm
totallängd L	60 mm
Spännspårlängd $L_c$	23 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Färgring	röd
Produktslag	Gängarborr