

Garant**Konisk försänkare 100°, obelagd, Ytterdiameter DC: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och vibrationsfri försänkning och avgradning.

Mycket **stabil konstruktion** med **hårdmetallhuvud** för mycket höga påfrestningar. Speciellt för **svårbearbetade material**.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	20,5 mm
Skafttolerans	h9
Matning f i Inconel®	0,08 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	5 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	61 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	100 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft

Invändig	nej
Färgring	rosa
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Inconel	lämplig	5 m/min	S
GFK	lämplig	5 m/min	N
CFK	lämplig	5 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		