

**Garant****Avgradningsförsänkare 90°, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	150065 10
GTIN	4045197085375
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

Invändig: nej

för hål-Ø: 5 - 10 mm

Huvud-Ø: 14 mm

totallängd L: 55 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 8 mm

**Teknisk beskrivning**

för hål-Ø	5 - 10 mm
Huvud-Ø	14 mm
totallängd L	55 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		