

Garant**Konisk försänkare, enskärig 90°, obelagd, Ytterdiameter DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150050 6
GTIN	4045197085283
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Axial-radialt avbackad konisk mantel för vibrationsfri avgradning och försänkning. Detta ger försänkningen hög ytkvalitet. Stora spånkammare för mycket god spånavgång. Problemfri omslipning av spånsidan.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	6 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	1
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		