

Garant**Avgradningsförsänkare 90°, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	150065 15
GTIN	4045197085382
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

Invändig: nej

för hål-Ø: 10 - 15 mm

Huvud-Ø: 20 mm

totallängd L: 65 mm

Skaftdiameter D_s: 10 mm

Teknisk beskrivning

för hål-Ø	10 - 15 mm
Huvud-Ø	20 mm
totallängd L	65 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		