

**Garant****HM-gängtappsarborm, cylindriskt skaft med sexkant, TiAlN, För gängtapp: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	149830 M12
GTIN	4045197504722
Artikelklass	11L

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabilt cylindriskt skaft** med **sexkant** för inspänning i borrhuck och självcenterande skär.

**Användningsdata:**

För **arborning** av **avbrutna gängtappar**. **Stabil fastspänning** krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

**OBS!:**

$v_c$  för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Använd skyddsglasögon.

Norm: Verkstadsnorm

Spännspårlängd  $L_c$ : 35 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 11 mm

**Teknisk beskrivning**

För gängtapp	M12
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter $D_s$	11 mm
totallängd L	100 mm
Spännspårlängd $L_c$	35 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Färgring	röd
Produktslag	Gängarborr