

Garant**Konisk försänkare 120°, obelagd, Ytterdiameter DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150020 8
GTIN	4045197364678
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Även lämpliga för stål < 900 N/mm².
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Teknisk beskrivning

minsta försänkar-Ø för hål från	2 mm
Skafttolerans	h9
Utvändig Ø	8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	49 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	120 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		