

**Garant****Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 150150 10     |
| GTIN         | 4045197085481 |
| Artikelklass | 11M           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla försänkare har 3 skäreggar**, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Teknisk beskrivning**

|  |           |
|--|-----------|
| Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>   | 0,12 mm/v |
| minsta försänkar-Ø för hål från            | 2,5 mm    |
| Skafttolerans                              | h9        |
| för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5        |
| Utvändig Ø                                 | 10 mm     |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>               | 6 mm      |
| totallängd L                               | 50 mm     |
| Antal skär Z                               | 3         |
| Beläggning                                 | obelagd   |
| Spetsvinkel konisk försänkare              | 90 grad   |
| Skärmaterial                               | HSS       |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Norm        | DIN 335 C                   |
| Skaft       | Cylindriskt skaft           |
| Invändig    | nej                         |
| Färgring    | Utan                        |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |

### Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast             | lämplig        | 70 m/min       | N       |
| Alu (kortspånig)             | lämplig        | 33 m/min       | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 28 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        | 27 m/min       | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig | 27 m/min       | P       |
| vått maximal                 | lämplig        |                |         |
| torrt                        | mindre lämplig |                |         |