

**Garant****Maskin-gängtapp Form B DIN 371, obelagd, M: M2,6****Beställningsdata**

Ordernummer	131150 M2,6
GTIN	4045197068941
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.**Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,45 mm
Gäng-Ø	2,6 mm
Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	2,1 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,8 mm
Gängtyp	M
gänga	M2,6

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		