

**Garant****Avgradningsförsänkare 90°, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	150065 25
GTIN	4045197085405
Artikelklass	11M

**Beskrivning****Utförande:**

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

Invändig: nej

för hål-Ø: 20 - 25 mm

Huvud-Ø: 30 mm

totallängd L: 95 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 15 mm

**Teknisk beskrivning**

för hål-Ø	20 - 25 mm
Huvud-Ø	30 mm
totallängd L	95 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	15 mm
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan

Produktslag

Steg- och konisk försänkare

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		