

Garant**Maskin-gängtapp Form B DIN 376, obelagd, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	131200 M2,5
GTIN	4045197069047
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.**

Alla dimensioner:Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-Ø), därigenom lämpligt för större arbetsdjup.

Dim. M2; M2,5; M3 – utan fyrkant. ISO 2 6H

HSS-E**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	2,5 mm
Antal skär Z	2
Gängstigning	0,45 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Antal spånspår	2
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	1,8 mm
totallängd L	50 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	M

gänga	M2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		