

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM form B, obelagd, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	131280 M5
GTIN	4045197069412
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Fördel:**

Högre motståndskraft mot slitage.

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,8 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Gäng-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	M
gänga	M5

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		