

Garant**Avgradningsförsänkarsats nr 150065 i kassett 90°****Beställningsdata**

Ordernummer	150070
GTIN	4045197185808
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

leveransinnehåll:

Vardera 1 av försänkare: nr 150065 strl 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (försänkingsområde 2–25 mm).
Förvaring i: Plastkassett

Teknisk beskrivning

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Avgradningsförsänkare90° Typ 15	150065 15
Avgradningsförsänkare90° Typ 10	150065 10
Avgradningsförsänkare90° Typ 20	150065 20
Avgradningsförsänkare90° Typ 5	150065 5
Avgradningsförsänkare90° Typ 25	150065 25