

Garant**Maskin-gängtapp Form B DIN 376, obelagd, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	131200 M20
GTIN	4045197069153
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.**

Alla dimensioner:Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-Ø), därigenom lämpligt för större arbetsdjup.

Dim. M2; M2,5; M3 – utan fyrkant. ISO 2 6H

HSS-E**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Gäng-Ø	20 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängstigning	2,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	60 mm

Gängtyp	M
gänga	M20
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		