

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 16X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	137050 16X1,5
GTIN	4045197079565
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseggbildning.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	32 mm
Gängtyp	MF
gänga	M16×1,5
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		