

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, ånganlöpt, MF: 26X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	137055 26X1,5
GTIN	4045197585493
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	24,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	26 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gängdjup	52 mm
Gängtyp	MF
gänga	M26×1,5
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	4 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		