

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM form B, obelagd, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	131280 M16
GTIN	4045197069467
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Fördel:**

Högre motståndskraft mot slitage.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16 mm
Kärnhåls-Ø	14 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M

gänga	M16
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		